



BAAK

Fußgerechte Sicherheit

BAAK INDUSTRIAL

From range:



Article 7316 Harrison Boot S3 SRC ESD



Certified
orthopedic for insocks

Details on www.baak.de/en



Relieve your
musculoskeletal system

Very foot conform
fitting & function

Superior

Couro liso de alta qualidade, borda suavemente acolchoada incluindo loop

Forro: forro têxtil regulador do clima

Lingua: fechado, acolchoado, com laço de fixação

Cordões: laços redondos preto / cinza

Presilhas: peças de laço de metal resistente à corrosão, 2 pares de ganchos acima

Palmilha

Soft amortecimento Baak ESD softstep-insock, respirável com muito alta absorção de umidade, antibacteriano, fungicida (artigo 4661 para a largura N, artigo 4662 para a largura XW)

Sola

de PU / PU Sola com zona de flexão na seção de bola Sola intermédia de PU, impacto de amortecimento para as articulações e coluna devido à sua material elástico

Biqueira

Sola de PU: robusta, antiderrapante (SRC), não marcação Alumínio **flex cap**

Tipo palmilha

Placa de palmilha não metálica, anti-penetração e flexível

Extra

BAAK® **go&relax** system, que consises na a **flex cap** e **flex zone** para o pé consoante de acordo com a dobra BAAK® **2-widths** system com 2 larguras, com diferentes biqueiras e com uma diferença de largura (8 mm)

Tamanhos/larguras

36 – 50 36-47 N (w 11) 39-50 XW (w13)
Grey foot na lingua com N, **red foot** na lingua com XW

Peso

Approx. 670 g / piece (nº 42 N)

Normativo

de acordo com EN ISO 20345 S3 SRC ESD

Exemplos de uso

Áreas onde o impacto da umidade e penetração de e objetos pontiagudos são esperados: Artesanato, atacado e varejo, administração, siderurgia, setor de disposição, tráfego de mercadorias, indústria eletrônica, automotivo, indústria de embalagens, postos de gasolina, setor de Aviação.

BAAK® go&relax system




natural bending line



flex zone in ball area



foot fitting instead of straight
Alu cap for width N (11)



foot fitting instead of straight
Alu cap for width XW (13)

8 mm wider

THE